


## 超音波霧化器 SF-10M

院内衛生管理対策や、在宅介護での除菌・消臭に。ペット、タバコ、カビの臭い対策に。花粉対策や気管の弱い方のお部屋に。厨房内の除菌・消臭に。

### 強力2ノズル噴霧

自在ノズル

フィルタ



電源スイッチ：ONで緑のランプが点灯します  
連：電源が入ると連続で運転します  
1/2：2分運転・2分休止で繰返し運転します  
1/3：2分運転・4分休止で繰返し運転します

液の過剰供給や液量不足を、  
液面センサと作動時間管理で  
二重に監視します。  
異常時は作動を自動停止させ、  
ランプ点滅で知らせる安全設計。

給液チューブ

薬液ロンテナ

新開発

ポンプで自動給液しますので、  
1回の給液で数日は安心。

霧化方式	超音波式(周波数2.4MHz)
霧化能力	弱～強 600～800ml/h
平均霧化粒子径	3～5 μm
給液方式	外部ポンプによる自動給液(揚程:3m)
接液部材質	振動板:SUS306L 水槽部:透明塩ビ
本体寸法	W182×H275×D307(突起部除く)
電源	商用100V AC 50/60Hz
消費電力	60W以下
使用温度範囲	5℃～40℃(室温)
重量	本体 6kg以下(薬液重量除く)

本仕様は、改善の為に予告無く変更されることがあります。



本機を安全・快適にご使用頂く為に、指定された薬液以外は使用しないで下さい。